



## VISCOELASTICO

### MEMORY FOAM / MEMORY

#### DETTAGLI

##### DETAILS / DÉTAILS

ALTEZZA /  
HAUTEUR / HEIGHT: 25 Cm c.a

RIGIDITÀ / RIGIDITY / RIGIDITÉ: ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○

 RIVESTIMENTO / COVER /  
REVÊTEMENT: Venere
  LATO ESTIVO-INVERNALE/  
SUMMER-WINTER SIDE /  
CÔTÉ ÉTÉ-HIVER

 SFODERABILE / REMOVABLE COVER / DÉHOUSSABLE

 LAVORAZIONE LASTRA / Multistrato rettilineo.  
SHEET PROCESSING / TRAVAIL DE PLAQUE: Mousse multi-couches

Multi-layer.

#### STRUTTURA INTERNA


##### INTERNAL STRUCTURE / STRUCTURE INTERNE



 VISCOELASTICO  
MEMORY FOAM  
MOUSSE VISCOÉLASTIQUE

 POLIURETANO  
POLYURETHANE  
POLYURÉTHANE

#### TECNOLOGIE

##### TECHNOLOGIES

 INDEFORMABILE /  
INDESTRUCTIBLE /  
INDÉFORMABLE
  ANTIACARO /  
ANTI-DUST MITE /  
ANTI-ACARI
  ERGONOMICO /  
ERGONOMIC /  
ERGONOMIQUE

 TRASPIRANTE /  
BREATHABLE /  
RESPIRANT
  ANALLERGICO /  
HYPOALLERGENIC /  
ANTIALLERGIQUE

**Rivestimento:** Superiore stretch in 71% poliestere, 26% viscosa e 3% elastan, lato inferiore 3D space che favorisce la traspirazione. **Imbottitura:** Superiore soffice fibra anallergica traspirante 100gr + memory 3 cm. Lato inferiore soffice fibra anallergica traspirante 300gr. Bordato sfoderabile con cerniera e 8 maniglie orizzontali: telo superiore lavabile a secco e telo inferiore lavabile a 30°. **Struttura interna:** Thermo memory altezza 4 cm densità 40 kg/m<sup>3</sup>, Eliocell altezza 4 cm densità 30 kg/m<sup>3</sup> e Eliocell altezza 14,5 cm densità 28 kg/m<sup>3</sup>. Lavorazione multistrato. Maglina elastica interna di protezione. 3200 molle insacchettate nella misura matrimoniale.

**Rivestimento:** Upper stretch in 71% polyester, 26% viscose, and 3% elastane, lower side 3D space fabric that enhances breathability. **Padding:** Upper side with soft hypoallergenic breathable fiber 100gr + 3 cm memory foam. Lower side with soft hypoallergenic breathable fiber 300gr. Removable bordered cover with zipper and 8 horizontal handles: upper cloth dry clean only and lower cloth washable at 30°C. **Internal structure:** Thermo memory foam height 4 cm, density 40 kg/m<sup>3</sup>, Eliocell height 4 cm, density 30 kg/m<sup>3</sup>, and Eliocell height 14.5 cm, density 28 kg/m<sup>3</sup>. Multilayer construction. Internal protective stretch jersey. 3200 pocket springs in the double size.

**Revêtement:** Stretch supérieur en 71% polyester, 26% viscose et 3% élasthane, côté inférieur en tissu 3D space favorisant la respiration. **Rembourrage:** Côté supérieur en fibre hypoallergénique et respirante 100gr + mousse mémoire de 3 cm. Côté inférieur en fibre hypoallergénique et respirante 300gr. Bordure amovible avec fermeture éclair et 8 poignées horizontales : toile supérieure nettoyage à sec uniquement et toile inférieure lavable à 30°C. **Structure interne:** Mousse mémoire Thermo hauteur 4 cm, densité 40 kg/m<sup>3</sup>, Eliocell hauteur 4 cm, densité 30 kg/m<sup>3</sup>, et Eliocell hauteur 14,5 cm, densité 28 kg/m<sup>3</sup>. Construction multicouche. Maille élastique interne de protection. 3200 ressorts ensachés dans la taille double.

#### OPZIONI

##### OPTIONS

 IMBALLO / PACK / EMBALLAGE

Confezionato aperto in nylon. [Su richiesta](#) sottovuoto arrotolato.

Confezionato aperto in nylon. [Su richiesta](#) sottovuoto arrotolato.

Emballé ouvert en nylon. [Sur demande](#) emballé sous vide roulé.

 RETI CONSIGLIATE / RECOMMENDED BASES /  
SOMMIERS RECOMMANDÉS

Anatomiche, adatto anche per reti con movimento sia manuale che motorizzato.

Anatomical, also suitable for nets with both manual and motorized movement.

Anatomique, convient également aux filets à mouvement manuel et motorisé.

DISPONIBILE IN FUORI MISURA / AVAILABLE IN CUSTOM  
SIZES / DISPONIBILE EN TAILLE EXTÉRIEURE


#### MANUTENZIONE

##### MAINTENANCE

Per un corretto utilizzo ruotare periodicamente testa/piedi e attenersi all'etichette cucite al prodotto per le modalità di lavaggio ai fini della garanzia.

For correct use, periodically rotate the head/feet and follow the labels sewn to the product for washing instructions for warranty purposes.

Pour une utilisation correcte, faites pivoter périodiquement la tête/les pieds et suivez les étiquettes cousues sur le produit pour connaître les instructions de lavage à des fins de garantie.

 LAVABILE / WASHABLE / LAVABLE

 RICICLABILE / RECYCLABLE

