



IN OMAGGIO CUSCINO ANTISOFFOCO
FREE ANTI-SUFFOCATION PILLOW
OREILLER ANTI-SUFFOCATION GRATUIT



BABY
BABY

DETTAGLI
DETAILS / DÉTAILS

ALTEZZA / HAUTEUR / HEIGHT: 10 Cm c.a

COMFORT: Accogliente / Cozy / Confortable

RIGIDITÀ / RIGIDITY / RIGIDITÉ: SOFT ● ● ● ● ● MEDIUM ○ ○ ○ ○ ○ FIRM

 RIVESTIMENTO / COVER / REVÊTEMENT: Lino

 LATO ESTIVO-INVERNALE / SUMMER-WINTER SIDE / CÔTÉ ÉTÉ-HIVER

 SFODERABILE / REMOVABLE COVER / DÉHOUSSABLE

 LAVORAZIONE LASTRA / Doppio strato / Couche double / Double-layer.
SHEET PROCESSING / TRAVAIL DE PLAQUE:

STRUTTURA INTERNA
INTERNAL STRUCTURE / STRUCTURE INTERNE

 VISCOELASTICO
MEMORY FOAM
MOUSSE VISCOÉLASTIQUE

 POLIURETANO
POLYURETHANE
POLYURÉTHANE

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

 TRASPIRANTE /
BREATHABLE /
RESPIRANT

 INDEFORMABILE /
INDESTRUCTIBLE /
INDÉFORMABLE

 ERGONOMICO /
ERGONOMIC /
ERGONOMIQUE

 ANALLERGICO /
HYPOALLERGENIC /
ANTIALLERGIQUE

 ANTIACARO /
ANTI-DUST MITE /
ANTI-ACARI

Rivestimento: Stretch in 14% lino e 86% polyester che lo rendono naturalmente fresco e asciutto. **Struttura interna:** Eliocell altezza 7 cm densità 21 kg/m³ + Memory Foam altezza 3 cm densità 40 kg/m³.

Cover: Stretch fabric made of 14% linen and 86% polyester, which naturally keeps it cool and dry. **Internal structure:** Eliocell with a height of 7 cm and a density of 21 kg/m³ + Memory Foam with a height of 3 cm and a density of 40 kg/m³.

Revêtement: Tissu stretch composé de 14% de lin et 86% de polyester, ce qui le maintient naturellement frais et sec. **Structure interne:** Eliocell d'une hauteur de 7 cm et d'une densité de 21 kg/m³ + Supersoft d'une hauteur de 3 cm et d'une densité de 40 kg/m³.

OPZIONI
OPTIONS

IMBALLO / PACK / EMBALLAGE

Confezionato aperto in nylon. Su richiesta sottovuoto arrotolato.
Confezionato aperto in nylon. Su richiesta sottovuoto arrotolato.
Emballé ouvert en nylon. Sur demande emballé sous vide roulé.

MANUTENZIONE
MAINTENANCE

Per un corretto utilizzo ruotare periodicamente testa/piedi e attenersi all'etichetta cucite al prodotto per le modalità di lavaggio ai fini della garanzia.

For correct use, periodically rotate the head/feet and follow the labels sewn to the product for washing instructions for warranty purposes.

Pour une utilisation correcte, faites pivoter périodiquement la tête/les pieds et suivez les étiquettes cousues sur le produit pour connaître les instructions de lavage à des fins de garantie.

 LAVABILE / WASHABLE / LAVABLE

 RICICLABILE / RECYCLABLE